

P.S. METALLIC

Produktbeschreibung

Transferfolie für Cad-Cut® Anwendungen mit spiegelartiger Oberfläche.
Das Material ist nicht geeignet für Multi-Schicht –Anwendungen oder kleine Schriften.
Wir empfehlen das Material nach dem Transfer nicht zu knicken.
Rückklebender Polyesterträger.

Durchschnittliche Stärke: **200 micron**

Presseneinstellung

Da unterschiedliche Textilsorten auf dem Markt erhältlich sind, können folgende Transferpressen-Einstellungen lediglich als Orientierung dienen:
Plotter Einstellungen (z.Bsp. mit SUMMACUT D60 – ROLAND GX24)
Messer: **neu für dicke Materialien (Sandblast)**
Schnittdruck: **70 gs**
Temperatur: **160°C**
Zeit: **15"**
Druck: **mittel (3÷4 bar)**

Verarbeitungshinweise

Folie spiegelverkehrt schneiden.
Entgittern (Für schnelleres und einfacheres Entgittern empfehlen wir, das geschnittene Material während einigen Sekunden auf eine 60-70° warme Oberfläche aufzulegen) zusammen mit der Polyester-Trägerfolie auf das Textil auflegen transferieren
3÷5 Sekunden warten. Danach die Polyester-Trägerfolie entfernen.

Geeignet für

Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwoll-Gemische. Das Material ist nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien

Waschbeständigkeit

Bitte erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
Handwäsche kalt. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen
Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe
Chemische Reinigung : **nein**
Wäschetrockner : **nein**



Siser s.r.l.

Viale della Tecnica n° 18
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.it

r.e.a. vi 171856 - reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v. - p.iva 01591490246

N.B.

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen!

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuelle Version ist unter www.siser.it erhältlich. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank.